

Inserto per troncatura, HB7020, Larghezza gola w: 3mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273701 3	
GTIN	4045197770752	
Classe articolo	21J	

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo per diametri piccoli, per ridurre la forza di taglio.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	3 mm		
Tolleranza larghezza gola w	± 0,03 mm		
Avanzamento f	0,07 - 0,2 mm/gir,		
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura		
Materiale da taglio	НМ		
Impiego principale	Р		
Impiego secondario	M		
Condizione di taglio	continuo		
Tipo	HB7020		
Raggio di curvatura R	0,2 mm		
Numero di sostituzioni/taglienti	2		



Profilo degli inserti	neutro	
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura	

Dati utente

	Idoneità	\mathbf{V}_{c}	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm²	idoneo	220 m/min	Р
Acciaio < 750 N/mm²	idoneo	180 m/min	Р
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo	170 m/min	Р
Acciaio < 1100 N/mm²	idoneo	140 m/min	Р
Acciaio < 1400 N/mm²	limitatamente adatto	120 m/min	Р
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	М
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	60 m/min	S
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
CuZn	idoneo	250 m/min	N
Uni	idoneo		
continuo	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		