

Garant**Morsa per trapani, Larghezza ganasce A: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	365035 150
GTIN	4045197771001
Classe articolo	31S

Descrizione**Esecuzione:**

- **Costruzione stabile con asta filettata robusta.**
- **Ganasce temprate e rettificate.**
- **Serraggio preciso grazie alla guida di scorrimento piatta.**
- **Una ganascia con prisma orizzontale e verticale per pezzi tondi, una ganascia liscia.**
- **Per il serraggio di pezzi piatti, entrambe le ganasce sono ribassate.**
- **Bloccaggio rapido eccentrico integrato (in attesa di brevetto) per una presa sicura sul tavolo di foratura.**
- **Il bloccaggio rapido nell'area delle scanalature consente di lavorare il pezzo serrato in modo flessibile ed efficiente in qualsiasi posizione sull'intero tavolo di foratura, senza dover effettuare una nuova operazione di serraggio.**

Uso:

Per il serraggio dei pezzi su trapani.

Materiale:

Corpo e ganascia mobile in ghisa speciale.

Precisione:

Entro **0,10 mm.**

Descrizione tecnica

Larghezza delle scanalature	19 mm
Lunghezza corpo base a	400 mm

Peso	23,8 kg
Campo di serraggio b	209 mm
Altezza complessiva c	90 mm
Codice a colori per accessori adatti	Morsa da banco BM grigia
Distanza delle scanalature	189 mm
Larghezza ganasce A	150 mm
Altezza ganasce C	40 mm
Lunghezza complessiva massima L ₄	652 mm
Larghezza corpo base B	226 mm
Tipo di prodotto	Morsa per trapani

Accessori

Guida per n. art. 365023	365025
Coppia di ganasce di ricambio (2 pezzi) per morse a serraggio rapido e per trapani Per modello 150	365036 150
Battuta Modello 2	365028 2
Asta filettata di ricambio per morsa a mano per trapani Per modello 150	365037 150