

Garant**Inserto per tornitura Raggio completo, HB7310, Larghezza gola w: 2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273739 2
GTIN	4045197771384
Classe articolo	21L

Descrizione tecnica

Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Larghezza gola w	2 mm
Avanzamento f	0,06 - 0,14 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,1 - 0,6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	N
Impiego secondario	Ti
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7310
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profilo degli inserti	neutro
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	350 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	350 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	50 m/min	S
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		