

Garant**Chiave dinamometrica elettronica a quadrante digitale, Coppia max.: 50Nm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	655550 50
GTIN	4045197804327
Classe articolo	61E

Descrizione**Esecuzione:**

Chiave dinamometrica elettrica di alta precisione a scala graduata digitale. Corpo in acciaio, cromato opaco, cricchetto intercambiabile fisso ed estrattore. Visualizzazione digitale del valore in Nm e dello stato della batteria. Un solo tasto di comando per accensione e reset; spegnimento automatico dopo 2 minuti.

Unità di misura: Nm, lbf.ft.

- **Cricchetto intercambiabile a sbloccaggio rapido.**
- **Display con indicatore di batteria.**
- **Un pulsante per On / Reset.**
- **Porta mini-USB per la ricarica.**
- **Impugnatura ergonomica.**

Display TFT da 2,8 pollici con doppia scala (Nm - lbf.ft).

Funzione:

Lettura del valore raggiunto durante il serraggio sul quadrante con memorizzazione dei valori di coppia per successiva lettura.

Display: Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua).

Uso:

Per serraggio controllato delle singole viti e per misure di controllo.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precisione:

In senso orario $\pm 2\%$, in senso antiorario $\pm 3\%$.

Dati d'impiego:**Legenda per disegno e formula:**

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T₁ = coppia da impostare

T₂ = coppia prescritta

Fornitura:

Mini-cavo di carica USB per display LCD. Inclusa robusta valigetta in plastica

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Precisione di misura della coppia	±2 %
Precisione di misura della coppia	±3 %
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Risoluzione	0,01 Nm
Peso	860 g
Coppia massima	50 Nm
Campo di coppia	10 - 50 Nm
Campo di coppia	8 - 37 lbfft
Diagonale del display	2,8 pollici
Numero di batterie contenute	1
Feedback	"di visualizzazione"
Impostazione del valore di soglia	Lancetta rattrapante
Lunghezza complessiva L	388 mm
Metodo di misura	Coppia
Tipo di collegamento	Quadro di manovra maschio (cricchetto)
Regolabilità del valore di soglia	non regolabile
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I ₃]	307 mm
Risoluzione	Nm
Display	digitale
Norma	DIN EN ISO 6789
Taratura	O3

Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Metrologia	elettronica
Tipo di batteria	LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Rapporto di taratura Chiave dinamometrica da entrambi i lati Coppia max. 400/2 Nm	020030 400/2
Certificato DAkkS Chiave dinamometrica da entrambi i lati Coppia massima 1000/2 Nm	020040 1000/2

Accessori

Coin-Driver Lunghezza lame 45 mm	664310 45
Assortimento di ricambi per cricchetti Quadro di manovra maschio 3/8-50 pollici	655556 3/8-50
Coin-Driver corto Lunghezza lame 45 mm	664311 45