

**Garant**

**Mola abrasiva di lucidatura con gambo, grana 280 (verde) molto fine, Ø Testa × Lunghezza testa: 6X10mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	551922 6X10
GTIN	4045197804563
Classe articolo	51E

**Descrizione****Esecuzione:**

Mole per lucidatura al **corindone normale (A)** con legante in gomma.

Le **mole GARANT per lucidatura** si contraddistinguono per l'elevata durata e per il rapido conseguimento di superfici uniformi e precise. In base all'esecuzione è possibile ottenere lucidature fini o a specchio. Le mole GARANT per lucidatura possono essere profilate con utensili di rinvivatura.

**Uso:**

**Per la lisciatura e la lucidatura di acciaio normale, acciaio inossidabile resistente agli acidi, materiali refrattari e metalli non ferrosi.** Le mole abrasive di lucidatura con gambo non si intasano nemmeno con uso di materiali lubrificanti. Per la lucidatura opaca o l'esecuzione di effetti ottici su contenitori inossidabili, ecc. **Grazie al legante elastico della grana abrasiva si ottiene una lucidatura molto fine.**

Non adatte per bordi e superfici ruvide.

**Descrizione tecnica**

Descrizione della forma	cilindrica
-------------------------	------------

Ø Gambo	3 mm
Velocità Periferica consigliata	10 - 15 m/s
Grana	280
Ø Testa	6 mm
Lunghezza della testina	10 mm
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Colore	verde
Tipo di prodotto	Mola di lucidatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idonea		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
CuZn	idonea		
a secco	idonea		