


Fresa toroidale in HMI HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 6/1,0mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	206357 6/1,0
GTIN	4045197770332
Classe articolo	12X

Descrizione
Esecuzione:

Tolleranza: Raggio tagliente $R_1 = \pm 0,03$ mm.

Vantaggi:

Frese HPC con diversi raggi di testa.

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, elevati volumi di trucioli.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	6 mm
Lunghezza complessiva L	57 mm
Ø Codolo D_s	6 mm
Ø Posizione libera D_1	5,5 mm
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,05 mm
Lunghezza taglienti L_c	13 mm
Numero denti Z	4
Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	21 mm
Raggio del tagliente R_1	1 mm
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm ²	0,04 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Angolo dell'elica	38 grado

Serie	ProSteel
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	0 / -0,03
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Profondità di taglio per scanalatura piena $1 \times D$
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese toroidali

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	80 m/min	M
GG(G)	idoneo	250 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	limitatamente adatto		

a secco	idoneo
Aria	idoneo