

Garant**Portainseriti eco con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/11 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261102 20/11
GTIN	4045197771872
Classe articolo	21U

Descrizione**Esecuzione:**

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900-319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: SVJBR/L 2020X11

Inserto adatto: VB.. 1103..

Ampiezza funzionale L_4 : 25 mm

Lunghezza della testina L_1 : 40 mm

Lunghezza complessiva L: 99 mm

Set di viti per inserti: 269023 1

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Dimensione codolo	20 mm
Set di viti per inserti	269023 1

Codice ISO portautensile	SVJBR/L 2020X11
Lunghezza complessiva L	99 mm
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Insero adatto	VB.. 1103..
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500