

Garant
**Portainseriti eco con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
20/16mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261102 20/16
GTIN	4045197771889
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900-319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: SVJBR/L 2020X16

Inserto adatto: VB.. 1604..

Ampiezza funzionale L₄: 25 mm

Lunghezza della testina L₁: 40 mm

Lunghezza complessiva L: 99 mm

Set di viti per inserti: 269023 3

Descrizione tecnica

Inserto adatto	VB.. 1604..
Lunghezza complessiva L	99 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Misura inserto	16 mm

Sottoplacchetta	259033 5
Dimensione codolo	20 mm
Set di viti per inserti	269023 3
Vite per sottoplacchetta	269013 1
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Codice ISO portautensile	SVJBR/L 2020X16
Serie	Eco
Tipo di impiego	destro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm

659906 500