

Set con valigia per mandrino HT, BT 40 corto, Modello: 40**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303462 40
GTIN	2050002007703
Classe articolo	33W

Descrizione**Esecuzione:**

- Resistenza complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.
- Versione SK40 e HSK-A 63 con foro Balluffchip.
- Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (regolazione 10 mm).

Vantaggi:

- Massime coppie trasmissibili (550 Nm) nonché un ottimo livello di sicurezza dei processi.
- Proprietà di attenuazione ideali, pertanto una superficie del pezzo ottimale, un incremento della durata e nessun rischio di danni al mandrino.
- Ottima precisione di rotazione coassiale e ripetibilità < 0,003 mm.
- Facilità di utilizzo.
- Regolazione esatta della lunghezza assiale.
- Termostabilità fino a 170 °C.
- Massima flessibilità grazie alle bussole di riduzione di alta qualità.

Uso:

- Per foratura, alesatura e fresatura.
- Per asportazione truciolo pesante durante la fresatura.

Fornitura:

1x mandrino idraulico HT GARANT n. art. 303450 Dim. 20, 5x bussole di riduzione Ø 20, Ø di serraggio 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1x chiave di serraggio apertura 5, 1x valigetta con inserto in espanso.

Accessori speciali:

- **Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806.**
- **Chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.**

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	20 mm
Ø Esterno D	49 mm
Sporgenza totale Dim. A	72,5 mm
Lunghezza utile L ₁	45 mm
Adattatore	BT 40 corto
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico