

## Set con valigia per mandrino HT, SK 40 corto, Modello: 40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302024 40
GTIN	4045197733276
Classe articolo	33W

### Descrizione

#### Esecuzione:

- Resistenza complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.
- Versione SK40 e HSK-A 63 con foro Balluffchip.
- Possibilità di regolazione assiale della lunghezza (regolazione 10 mm).

#### Vantaggi:

- Massime coppie trasmissibili (550 Nm) nonché un ottimo livello di sicurezza dei processi.
- Proprietà di attenuazione ideali, pertanto una superficie del pezzo ottimale, un incremento della durata e nessun rischio di danni al mandrino.
- Ottima precisione di rotazione coassiale e ripetibilità < 0,003 mm.
- Facilità di utilizzo.
- Regolazione esatta della lunghezza assiale.
- Termostabilità fino a 170 °C.
- Massima flessibilità grazie alle bussole di riduzione di alta qualità.

#### Uso:

- Per foratura, alesatura e fresatura.
- Per asportazione truciolo pesante durante la fresatura.

#### Fornitura:

1x mandrino idraulico HT GARANT n. art. 302028 Dim. 20, 5x bussole di riduzione Ø 20, Ø di serraggio 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1x chiave di serraggio apertura 5, 1x valigetta con inserto in espanso.

#### Accessori speciali:

- **Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806.**
- **Chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.**

## Descrizione tecnica

Ø Attacco D <sub>1</sub>	20 mm
Sporgenza totale Dim. A	64,5 mm
Ø Esterno D	49 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	45,5 mm
Adattatore	SK 40 corto
Norma attacco	DIN 69871
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HSC
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico