



Chiavi dinamometriche con testa a innesto con attacco quadro, Coppia massima: 100Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657205 100
GTIN	2050002047280
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica stabile, compatta, ad asta unica, preimpostabile secondo scala e rilascio automatico. Questa precisione rimane invariata per migliaia di serraggi, dato che tutti i particolari soggetti a usura sono in materiale di grande qualità e che l'asta flessibile viene sollecitata solo per brevi momenti. Corpo e impugnatura: tubo a sezione quadra stabile. Scale regolabili. **Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste intercambiabili per chiavi dinamometriche.** Con **testa a innesto con attacco quadro.** **Unità di misura:** Nm, lbfft.

Funzione:

Regolazione: Impostazione rapida del valore di coppia a mezzo cursore. Il valore impostato viene fissato con il tasto d'arresto sull'impugnatura.

Impostazione rapida della coppia a mezzo cursore. Il valore impostato viene fissato con il tasto d'arresto sull'impugnatura.

Uso:

Data la possibilità di modifica rapida della coppia, è l'ideale per riparazioni e lavori in piccole serie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Materiale sostituibile	Testa a innesto
Coppia massima	100 Nm
Peso	1020 g
Precisione di misura della coppia	±4 %
Alloggiamento per testa a innesto	9×12 mm
Display	analogico
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Divisione della scala, 1 tacca =	2,5 Nm
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Campo di coppia	20 - 100 Nm
Campo di coppia	15 - 72,5 lbfft
Feedback	"attivazione"
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [I ₂]	17,5 mm
Metodo di misura	Coppia
Tipo di collegamento	per teste a innesto (attacco rettangolare)
Norma	DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [I ₁]	343 mm
Risoluzione	Nm
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I ₃]	360,5 mm
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Taratura	O1
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no

Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Funzione Knick	no
Funzione Slipper	no
QuickRelease/funzione di cambio rapido	no
Lancetta rattrapante	no
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Rapporto di taratura Chiavi dinamometriche Coppia max. 400 Nm	020010 400
Certificato DAkkS Chiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000

Accessori

Cricchetto a innesto reversibile con estrattore QuickRelease Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/4 pollici	657590 1-1/4
Cricchetto a innesto reversibile con estrattore QuickRelease Modello-Quadro di manovra maschio 1-3/8 pollici	657590 1-3/8
Impugnatura di ricambio per chiavi dinamometriche Modello 3	657211 3
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/4 pollici	657600 1-1/4
Testa a innesto con attacco quadro Modello-Quadro di manovra maschio 1-3/8 pollici	657700 1-3/8
Testa a innesto con attacco quadro Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/4 pollici	657700 1-1/4
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/2 pollici	657600 1-1/2
	657211 4

Impugnatura di ricambio per chiavi dinamometriche
Modello 4

Finestra graduata per chiavi dinamometriche Modello 2

657212 2

Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di
manovra maschio 1-3/8 pollici

657600 1-3/8

Corsoio verde per chiavi dinamometriche Modello 2

657213 2

Testa a innesto con attacco quadro Modello-Quadro di
manovra maschio 1-1/2 pollici

657700 1-1/2

Cricchetto a innesto reversibile con estrattore QuickRelease
Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/2 pollici

657590 1-1/2

Chiavi dinamometriche senza testa a innesto Coppia
massima 100 Nm

657215 100

Finestra graduata per chiavi dinamometriche Modello 4

657212 4