



Chiavi dinamometriche con cricchetto a innesto reversibile, Coppia massima: 650Nm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657105 650
GTIN	2050002047242
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica stabile, compatta, ad asta unica, preimpostabile secondo scala e rilascio automatico. Questa precisione rimane invariata per migliaia di serraggi, dato che tutti i particolari soggetti a usura sono in materiale di grande qualità e che l'asta flessibile viene sollecitata solo per brevi momenti. Corpo e impugnatura: tubo a sezione quadra stabile. Scale regolabili. **Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste intercambiabili per chiavi dinamometriche.** Con **cricchetto a innesto reversibile.** Unità di misura: Nm, lbfft.

Funzione:

Raggiunto il valore impostato, la chiave si disarmo "emettendo un segnale" sonoro e tattile ed è poi immediatamente pronta all'uso.

Impostazione rapida della coppia a mezzo cursore. Il valore impostato viene fissato con il tasto d'arresto sull'impugnatura.

Uso:

Data la possibilità di modifica rapida della coppia, è l'ideale per riparazioni e lavori in piccole serie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Display	analogico
Coppia massima	650 Nm
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Quadro di manovra femmina	3/4 pollici
Divisione della scala, 1 tacca =	20 Nm
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia	±4 %
Peso	3480 g
Alloggiamento per testa a innesto	14×18 mm
Campo di coppia	130 - 650 Nm
Campo di coppia	100 - 480 lbfft
Risoluzione	Nm
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [I ₂]	25 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I ₃]	880 mm
Feedback	"attivazione"
Tipo di collegamento	per teste a innesto (attacco rettangolare)
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Metodo di misura	Coppia
Lunghezza della leva senza testa a innesto [I ₁]	855 mm
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Taratura	O1
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no

Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Funzione Knick	no
Funzione Slipper	no
QuickRelease/funzione di cambio rapido	no
Lancetta rattrapante	no
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Certificato DAkkSChiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
Rapporto di taraturaChiavi dinamometriche Coppia max. 1000 Nm	020010 1000

Accessori

Testa a innesto con attacco quadro Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657700 2-1/2
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4 pollici	657600 2-3/4
Finestra graduata per chiavi dinamometriche Modello 2	657212 2
Impugnatura di ricambio per chiavi dinamometriche Modello 4	657211 4
Cricchetto a innesto reversibilecon estrattore QuickRelease Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657590 2-1/2
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657600 2-1/2
Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4 pollici	657630 2-3/4
Corsoio verde per chiavi dinamometriche Modello 2	657213 2

Cricchetto a innesto a sbloccaggio rapido Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657580 2-1/2
Impugnatura di ricambio per chiavi dinamometriche Modello 3	657211 3
Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657630 2-1/2
Testa a innesto con attacco quadro Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4 pollici	657700 2-3/4
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657582 2-1/2
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4HD pollici	657600 2-3/4HD
Cricchetto a innesto Quadro di manovra 2-1/2 pollici	657620 2-1/2
Chiavi dinamometriche senza testa a innesto Coppia massima 650 Nm	657215 650
Finestra graduata per chiavi dinamometriche Modello 4	657212 4