

**Trapano, Modello: GBM10RE****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075420 GBM10RE
GTIN	3165140485968
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Trapano manuale con motore da 600 W e coppia elevata per fori di fino a 10 mm nell'acciaio.

- **Mandrino autoserrante per elevata precisione e lunga durata.**
- **Design compatto e peso contenuto.**
- **Elettronica di controllo per fori di precisione.**
- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Rivestimento morbido.**

Vantaggi:

Elettronica di controllo per una perfetta foratura.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante da 10 mm.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	GBM 10 RE
Numero massimo giri 1 velocità	2600 min ⁻¹
Capacità del mandrino	1 - 10 mm
Peso	1,7 kg
Ø Massimo punta elicoidale per legno 1 ^a velocità	25 mm

Vibrazione massima a norma EN	4,8 m/s ²
Potenza assorbita	600 W
Mandrino con pinza	1/2 pollice – 20 UNF
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio, 1 ^a velocità	10 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
adatto per materiale	Acciaio
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto	Trapano