

Garant
Set da officina, Numero degli utensili: 22

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	955071 22
GTIN	4062406207168
Classe articolo	91A

Descrizione
Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è resistente all'olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti. Inserti in espanso rigido per assortimento di base per un cassetto completo con superficie utile 20×20G.

Per:

Banchi da lavoro GridLine Ready-to-go, banchi da lavoro GridLine Vario con cassetiera 24G, cassetiera GridLine 24G, cassettiere per utensili GridLine 24×24G, cassetti GridLine 20×20G, GridLine XL ToolCar n. art. 914590.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955071: 1 pz.

Calibro a corsoio GARANT n. art. 410100 Dim. 150: 1 pz.

Micrometro GARANT n. art. 420402 Dim. 0 – 25: 1 pz.

Flessometro GARANT n. art. 462201 Dim. 2,5: 1 pz.

Livella a bolla GARANT n. art. 467010 Dim. 250: 1 pz.

Chiave a forchetta doppia GARANT n. art. 610600 Dim. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19: cad. 1 pz.

Set di chiavi maschio piegate esagonali GARANT con sfera di tenuta n. art. 627132 Dim. 9: 1 pz.

Giravite a intaglio GARANT n. art. 660030 Dim. 2,5; 4 5,5: cad. 1 pz.
 Giravite GARANT per viti con impronta a croce Phillips n. art. 667690 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.
 Giravite portainseri GARANT con bit da 1/4 pollice con magneti n. art. 676663 Dim. 10: 1 pz.
 Pinza universale GARANT n. art. 700940 Dim. 160: 1 pz.
 Tronchese a tagliente laterale GARANT n. art. 724840 Dim. 160: 1 pz.
 Martello da fabbro GARANT n. art. 750110 Dim. 200: 1 pz.
 Forbici da lavoro GARANT n. art. 769240 Dim. 175: 1 pz.
 Chiave regolabile GARANT n. art. 813501 Dim. 180: 1 pz.
 Coltello multiuso GARANT n. art. 845020: 1 pz.
 minima altezza frontalino cassette appropriata: 100 mm
 Superficie utile dei cassette in G: 20x20
 Larghezza: 500 mm
 Profondità: 500 mm
 Larghezza in G: 20
 Profondità in G: 20

Descrizione tecnica

Profondità in G	20
Superficie utile dei cassette in G	20x20
Profondità	500 mm
Larghezza	500 mm
Larghezza in G	20
Numero degli utensili	22
Esecuzione	per cassette dei carrelli per officina
Per altezza frontalini dei cassette	100 mm
Per altezza frontalini dei cassette	125 mm
Per altezza frontalini dei cassette	150 mm
Per altezza frontalini dei cassette	200 mm
Per altezza frontalini dei cassette	250 mm
Per altezza frontalini dei cassette	300 mm
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Quadro di manovra maschio	1/4 pollici
Altezza minima appropriata frontalino cassette	100 mm
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Coltello multiuso con impugnatura in bimatereale con 3 lame, 18 mm	845020
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 17X19 mm	610600 17X19
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 955071	952001 955071
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 1	667690 1
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 8X9 mm	610600 8X9
Chiavi regolabili Lunghezza complessiva 180 mm	813501 180
Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 2,5 m	462201 2,5
Micrometro Intervallo di misurazione 0-25 mm	420402 0-25
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 2	667690 2
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 10X11 mm	610600 10X11
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 4 mm	660030 4
Giraviti portainseriti con portabit per bit da 1/4 pollice con magnete Lunghezza lame 10 mm	676663 10
Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 12X13 mm	610600 12X13
Martello da fabbro con colletto salvamanico Peso senza manico 200 g	750110 200
Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti Lunghezza complessiva 160 mm	724840 160
Livella a bolla con magnete commutabile Lunghezza 250 mm	467010 250
	660030 2,5

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 2,5 mm

Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenuta esecuzione cromata Numero di giraviti 9

627132 9

Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 5,5 mm

660030 5,5

Forbici da lavoro con rivestimento in titanio Lunghezza complessiva 175 mm

769240 175

Calibri a corsoio Intervallo di misurazione 150 mm

410100 150

Chiave a forchetta doppia Larghezza chiavi 14X15 mm

610600 14X15

Pinza cromata, con impugnatura in bimateriale Lunghezza complessiva 160 mm

700940 160