

HOLEX
Fresa per sgrossatura e finitura in HMI HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, Ø DC: 19,5mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	202416 19,5
GTIN	4045197776488
Classe articolo	12X

Descrizione
Esecuzione:

 Per **sgrossatura e finitura**.

 Fino a $0,7 \times D$ dal pieno a **valori massimi di avanzamento** ed elevata silenziosità.

Vantaggi:

Forma delle scanalature ottimizzata, spoglia eccentrica rettificata, elevati volumi di trucioli.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1 incl. posizione libera	70 mm
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm^2	0,09 mm
Ø Codolo D_s	20 mm
Numero denti Z	3
Avanzamento f_z per contornatura in acciaio < 900 N/mm^2	0,13 mm
Ø Tagliente D_c	19,5 mm
Lunghezza complessiva L	126 mm
Lunghezza taglienti L_c	38 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Ø Posizione libera D_1	19 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,5 mm

Codolo	DIN 6535 HB con h6
Tolleranza Ø nominale	0 / -0,03
Angolo dell'elica	45 grado
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Serie	ProSteel
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	VHM
Norma	Norma interna
Modello	N
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	$0,3 \times D$ per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	240 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	220 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	80 m/min	M
GGG	idonea	190 m/min	K
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		

a umido min.	limitatamente adatta
a secco	idonea
Aria	idonea