


**Garant****Ganascia a gradino mobile, Per modello: 160****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360468 160
GTIN	4045197777935
Classe articolo	31F

**Descrizione****Uso:**

Per l'alloggiamento delle ganasce n. art. 362390 – 362600.

**Materiale:**

In acciaio temprato, superfici rettificate.

**Per:**

Morse di precisione NC n. art. 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

**Descrizione tecnica**

Altezza ganasce h	49,8 mm
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	HOLEX NC
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	Titan2/TitanSense
Larghezza ganasce b	160 mm

Lunghezza ganasce l	96 mm
Altezza h <sub>1</sub>	25 mm
Lunghezza l <sub>1</sub>	64 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite