

Garant
Maschio a macchina GARANT Master Tap HSS-E-PM, ALTiX, UNF: 6-40

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 138010 6-40 |
| GTIN | 4062406209254 |
| Classe articolo | 111 |

Descrizione
Esecuzione:

Maschio a filettare universale GARANT Master Tap progettato per l'utilizzo su un'ampia gamma di materiali con un'elevata sicurezza dei processi.

- **Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all'usura.**
- **Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.**
- **Geometria speciale per un'ottima evacuazione dei trucioli.**

Uso:

Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.

Tipo di filettatura: UNF

Materiale da taglio: HSS E PM

Norma: DIN 371

Filetti per pollice: 40

Ø Filettatura: 3,51 mm

Lunghezza complessiva L: 56 mm

Ø Codolo D_s: 4 mm

Quadro del codolo □: 3 mm

Ø Preforo: 2,95 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|----------|
| Ø Codolo D _s | 4 mm |
| Tipo di filettatura | UNF |
| Profondità filettatura | 27,78 mm |
| Passo della filettatura | 0,635 mm |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Misura del filetto | 6-40 UNF |
| Materiale da taglio | HSS E PM |
| Ø Filettatura | 3,51 mm |
| Lunghezza complessiva L | 56 mm |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
| Quadro del codolo □ | 3 mm |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Ø Preforo | 2,95 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Filetti per pollice | 40 |
| Serie | Master Tap |
| Rivestimento | AlTiX |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Classe di tolleranza | 2BX |
| Forma dell'imbocco | C |
| Angolo dell'elica | 40 grado |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
| Colore collarino | verde |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------|----------|----------------|------------|
| Alluminio, plastiche | idoneo | 30 m/min | N |

| | | | |
|----------------------------------|--------|----------|---|
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | 35 m/min | N |
| Alluminio > 10% Si | idoneo | 20 m/min | N |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 30 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 30 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 25 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idoneo | 12 m/min | P |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | 8 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | 10 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | idoneo | 8 m/min | M |
| GG(G) | idoneo | 20 m/min | K |
| CuZn | idoneo | 20 m/min | N |
| Uni | idoneo | | |
| Olio | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |