

**Garant****CNMG 09T304, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250050 HB7010-1
GTIN	4045197779038
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 09T304 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 500 m/min**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 500 m/min
Tipo	HB7010-1
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Rompitrucioli	SS
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo

Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura