

**Garant****CNMG 120408, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250060 HB7010-1
GTIN	4045197779069
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 120408 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 500 m/min**Descrizione tecnica**

Tipo	HB7010-1
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 500 m/min
Rompitrucioli	SS
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2,5 mm

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura