

**Garant**
**CNMG 09T308, Tipo: HB7010-1**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250152 HB7010-1
GTIN	4045197779083
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 09T308 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitruccioli: SM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 8 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 440 m/min

**Descrizione tecnica**

Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	P
Rompitruccioli	SM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 440 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 8 mm
Tipo	HB7010-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura