

**Garant****CNMG 120408, Tipo: HB7010-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250158 HB7010-1
GTIN	4045197779601
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7010-1
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	SM
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 440 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120408

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura