

**Garant****CNMG 160608, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250168 HB7010-1
GTIN	4045197779632
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 160608 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 8 mmAvanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 440 m/min**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	SM
Tipo	HB7010-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 440 m/min
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,

Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura