

Garant**CNMG 160612, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250336 HB7010-1
GTIN	4045197779724
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 160612 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 8 mmAvanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 375 m/min**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 375 m/min
Profondità di taglio a_p	1,5 - 8 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Tipo	HB7010-1
Rompitrucoli	SG
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo

Raggio di curvatura	1,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura