

**Garant****CNMG 190624, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250343 HB7010-1
GTIN	4045197779755
Classe articolo	21G

**Descrizione**

CNMG 190624 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SG

Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 8 mmAvanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 375 m/min**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Tipo	HB7010-1
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 8 mm
Raggio di curvatura	2,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 375 m/min
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento $f$	0,25 - 0,6 mm/gir,

Rompitrucioli	SG
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 190624
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura