

Garant**CNMM 160612, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250458 HB7010-1
GTIN	4045197779786
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 160612 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SR

Profondità di taglio a_p : 2 - 10 mmAvanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 375 m/min**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 375 m/min
Rompitrucoli	SR
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	2 - 10 mm
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo	HB7010-1

Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMM 160612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura