

Garant**DNMG 110408, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250654 HB7010-1
GTIN	4045197779830
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110408 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min**Descrizione tecnica**

Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Tipo	HB7010-1
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucoli	SS

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura