

Garant**DNMG 150608, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250660 HB7010-1
GTIN	4045197779854
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150608 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucoli	SS
Impiego principale	P
Tipo	HB7010-1

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura