

Garant
DNMG 110404, Tipo: HB7010-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250752 HB7010-1
GTIN	4045197779861
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110404 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitruccioli: SM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Rompitruccioli	SM
Tipo	HB7010-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm

Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	DNMG 110404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura