

Garant**DNMG 150608, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250862 HB7010-1
GTIN	4045197779915
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150608 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mmAvanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 375 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	SG
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 375 m/min
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm

Tipo	HB7010-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura