

**Garant**
**KNUX 160405L, Tipo: HB7010-1**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251032 HB7010-1
GTIN	4045197779946
Classe articolo	21G

**Descrizione**

KNUX 160405L HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SM

Formatruciolo: 2,2 mm

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 440 m/min

**Descrizione tecnica**

Tipo	HB7010-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 440 m/min
Formatruciolo	2,2 mm
Rompitrucioli	SM
Raggio di curvatura	0,5 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160405L
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura