

Garant
KNUX 160410L, Tipo: HB7010-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251038 HB7010-1
GTIN	4045197779960
Classe articolo	21G

Descrizione

KNUX 160410L HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitruccioli: SM

Formatrucciolo: 2,2 mm

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Tipo	HB7010-1
Raggio di curvatura	1 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Formatrucciolo	2,2 mm
Rompitruccioli	SM
Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160410L
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura