


**Garant**
**SNMG 120408, Tipo: HB7010-1**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251224 HB7010-1
GTIN	4045197780041
Classe articolo	21G

**Descrizione**

SNMG 120408 HB7010-1 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SM

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 6 mm

Avanzamento  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 440 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	continuo
Avanzamento $f$	0,15 - 0,5 mm/gir,
Tipo	HB7010-1
Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 440 m/min
Rompitrucioli	SM
Raggio di curvatura	0,8 mm

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura