

**Garant**
**TNMG 160408, Tipo: HB7010-1**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251434 HB7010-1
GTIN	4045197780201
Classe articolo	21G

## Descrizione

TNMG 160408 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SS

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 500 m/min

## Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 500 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Rompitrucioli	SS
Impiego principale	P
Tipo	HB7010-1
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura