

Garant**VNMG 160404, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251802 HB7010-1
GTIN	4045197780256
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7010-1
Rompitrucioli	SM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160404

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura