

SWISS TOOLS

Portainseri con bloccaggio a vite destro, PSC, Ø Codolo / Misura inserto: 50/12HPmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320310 50/12HP
GTIN	2050002039780
Classe articolo	36D

Descrizione

Nota:

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D ₁ min	63 mm
Ricambi	S01
Misura inserto	12
Inserto adatto	CC.. 1204..
Distanza asse-punta f	35 mm
Ø Gambo	50 mm
Sporgenza totale Dim. A	60 mm
Lunghezza complessiva	90 mm
Adattatore	PSC

Tipo di impiego	destro
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Ugello di raffreddamento ad alte prestazioni (HP) Modello 63	320001 63
Leva n. 4 Modello P04	320612 P04
Vite di serraggio n. 3 Modello P06	320611 P06
Vite di serraggio n. 3 Modello P05	320611 P05
Spina di supporto n. 7 Modello P06	320618 P06
Vite di serraggio n. 3 Modello D07	320611 D07
Leva n. 4 Modello P05	320612 P05
Spessore n. 1 Modello P01	320610 P01
Spessore n. 1 Modello P05	320610 P05
Spessore n. 1 Modello P06	320610 P06
Vite di serraggio n. 3 Modello P01	320611 P01
Spessore n. 1 Modello P04	320610 P04
Spina di supporto n. 7 Modello P02	320618 P02
Spina di supporto n. 7 Modello P05	320618 P05
Spessore n. 1 Modello P02	320610 P02
Anello per ugelli n. 5 Modello D07	320613 D07
Leva n. 4 Modello P02	320612 P02
Leva n. 4 Modello P01	320612 P01
Spina di supporto n. 7 Modello P01	320618 P01
Vite di serraggio n. 3 Modello P02	320611 P02
Staffa di serraggio n. 6 Modello D07	320614 D07

Leva n. 4 Modello P06	320612 P06
Spina di supporto n. 7 Modello P04	320618 P04