

Garant**VNMG 160408, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251804 HB7010-1
GTIN	4045197780263
Classe articolo	21G

Descrizione

VN. G 160408 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7010-1
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm

Rompitrucioli	SM
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura