

Garant**WNMG 060408, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251954 HB7010-1
GTIN	4045197780287
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 060408 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	SS
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	P
Tipo	HB7010-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura