

Garant**WNMG 060408, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252064 HB7010-1
GTIN	4045197780324
Classe articolo	21G

Descrizione

WN.G 060408 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Rompitrucoli	SM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7010-1

Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura