

**Garant****WNMG 080412, Tipo: HB7010-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252210 HB7010-1
GTIN	4045197780379
Classe articolo	21G

## Descrizione

WNMG 080412 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SG

Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 6 mmAvanzamento  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 375 m/min

## Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7010-1
Rompitrucioli	SG
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 6 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 375 m/min
Raggio di curvatura	1,2 mm

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura