

Garant
CC. T 060202, Tipo: HB7010-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260140 HB7010-1
GTIN	4045197780447
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Tipo	HB7010-1
Rompitrucioli	SM
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060202

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura