

Garant**CC. T 120404, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260158 HB7010-1
GTIN	4045197780492
Classe articolo	21G

Descrizione

CC. T 120404 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitruccioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitruccioli	SM
Tipo	HB7010-1

Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	CCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura