

**Avvitatori a percussione, Modello: GDS18E****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	074170 GDS18E
GTIN	
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Versatile avvitatore a percussione per serraggi potenti.

- **Particolarmente robusto grazie alla scatola in metallo del meccanismo a percussione.**
- **Lavorazione accurata grazie alla preselezione del numero di giri.**
- **Rotazione oraria e antioraria per il serraggio e l'allentamento.**
- **Facile utilizzo grazie al rivestimento morbido e alla comoda posizione del baricentro.**
- **Ganci di fissaggio, per es. da montare su un ritorno a molla.**

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	1300 min ⁻¹
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro esterno
Numero di colpi	1000 - 2600 min ⁻¹
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Potenza assorbita	500 W
Peso	3,2 kg

Vibrazione massima a norma EN	4 m/s ²
Denominazione originale prodotto	GDS 18E
Ø Massimo viti (8,8 – 12,9)	M18
Coppia massima duro	250 Nm
Utilizzo tipico	Strong
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente
USP2	Ø viti max. M18, con portautensili, quadro esterno da 1/2 pollice
USP1	250 Nm di durezza