

Garant**DC. T 11T302, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260356 HB7010-1
GTIN	4045197780539
Classe articolo	21G

Descrizione

DCMT 11T302 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7010-1
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,

Impiego principale	P
Rompitrucioli	SS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura