

**Garant****DC. T 11T304, Tipo: HB7010-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260359 HB7010-1
GTIN	4045197780546
Classe articolo	21G

### Descrizione

DC. T 11T304 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 500 m/min

### Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7010-1
Rompitrucoli	SS
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,05 - 0,2 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 500 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura