

Garant**TCMT 16T304, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260956 HB7010-1
GTIN	4045197780690
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 16T304 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7010-1
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	SS

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura