

Garant**TC. T 16T304, Tipo: HB7010-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260986 HB7010-1
GTIN	4045197780720
Classe articolo	21G

Descrizione

TC. T 16T304 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitruccioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 440 m/min

Descrizione tecnica

Rompitruccioli	SM
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7010-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 m/min
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura