

**Garant****VB. T 110304, Tipo: HB7010-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261224 HB7010-1
GTIN	4045197780799
Classe articolo	21G

## Descrizione

VB. T 110304 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 440 m/min

## Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Rompitrucoli	SM
Tipo	HB7010-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 440 m/min

Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura