

## Inserto per tornitura VB.T 160404, per lavorazione media, Tipo: HB7010-1



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261232 HB7010-1
GTIN	4045197780805
Classe articolo	21G

## **Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7010-1
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	SM
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	Р
Velocità di taglio v <sub>c</sub> applicazione principale	120 - 440 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160404

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura