

Garant

Postazione di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza Piano in faggio multiplex con rivestimento in gomma nera, superficie del piano inclinabile con fori, Modello: 1500

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	920351 1500
GTIN	4062406229153
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Telaio portante con unità di sollevamento e traverse laterali e posteriori per una maggiore stabilità. Telaio tubolare con piano inclinabile (750 × 750 mm). Possibilità di inclinazione fino a 20°. Dispositivo antiscivolo automatico della superficie del piano inclinabile; a 0°, il dispositivo antiscivolo è completamente rientrato. Superficie del piano inclinabile con lamiera anticesoimento laterali e posteriori. Con bussole nel piano di lavoro per l'alloggiamento di lampade e lenti di ingrandimento. Piano di lavoro in faggio multiplex con rivestimento in gomma nera di 5 mm di spessore.

Pannelli forati laterali e posteriori 9x9 mm con passo da 37 mm per attacco di ganci, supporti e pannelli forati Easyfix. Le lamiere di rivestimento laterali consentono il montaggio in serie. Passacavo nelle lamiere di rivestimento laterali. Piantana di supporto con 3 prese Schuko per il montaggio sotto il telaio (utilizzabile a destra o a sinistra).

Superficie del piano inclinabile con fori e 1 boccola filettata.

Verniciatura:

Piedini regolabili in altezza in nero. Traverse in antracite RAL 7016, lamiere forate in antracite RAL 7016, lamiera anticesoimento in grigio chiaro RAL 7035, **termoverniciate**.

Nota:

Altri componenti riducono in modo adeguato il carico massimo.

Descrizione tecnica

Lunghezza piano di lavoro	1500 mm
Profondità	800 mm
Campo di regolazione dell'altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a	720 - 1200 mm
Peso	100 kg
Larghezza	1500 mm
Profondità piano di lavoro	800 mm
Velocità di sollevamento	22 mm/s
Spessore piano di lavoro	40 mm
Portata con carico permanente	350 kg
Portata massima	350 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	350 kg
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	F
Tensione nominale	250 V
Spessore del materiale	1 mm
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	40 mm
Tipo di prodotto	Tavolo da lavoro