

Garant
Mandrino di maschiatura a cambio rapido sincronizzato M1 – M12, Ø Codolo d: 40mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319736 40
GTIN	4062406230012
Classe articolo	31P

Descrizione
Esecuzione:

Compensazione assiale minima, bussole a innesto rapido per pinze ER.

Norma:
DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Accessori speciali:
Bussole a innesto rapido n. art. 338120.

Ø esterno del mandrino D: 43 mm

Sporgenza totale L: 46 mm

Codice a colori codolo VDI: VDI 40

Descrizione tecnica

Codice a colori codolo VDI	VDI 40
Sporgenza totale L	46 mm
Compensazione lineare pressione	0,2 mm
Compensazione lineare trazione	1 mm
Ø esterno del mandrino D	43 mm
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura VDI

